

Prúdový chránič FH200, jednofázový

Kód produktu 2CSF202002R1400

Typové číslo FH202 AC-40/0,03

Variant 40 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad FH200 (pre domové inštalácie).

Počet modulov: 2

Menovitý prúd: 40 A

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA

Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Nie

Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

teplota okolia: -5 až +40 °C

Skladovacia teplota: -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²


Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm

Spĺňa normu: STN EN 61008; STN EN 60898-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 25 A	2CSF202002R1250