

Prúdový chránič FH200, trojfázový

Kód produktu 2CSF204002R1400

Typové číslo FH204 AC-40/0,03

Variant 40 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad FH200 (pre domové inštalácie).

Počet modulov: 4

Menovitý prúd: 40 A

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA

Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Nie

Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

teplota okolia: -5 ... + 40 °C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Rozmery (VxHxŠ): 85x69x70 mm

Spĺňa normu: STN EN 61008, STN EN 60898- 1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
---------	--------------



25 A	2CSF204002R1250
------	-----------------



63 A	2CSF204002R1630
------	-----------------