

# Prúdový chránič FH200, trojfázový

**Kód produktu** 2CSF204002R1400

**Typové číslo** FH204 AC-40/0,03

**Variant** 40 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad FH200 (pre domové inštalácie).

Počet modulov: 4

Menovitý prúd: 40 A

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA

Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Nie

Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

teplota okolia: -5 ... + 40 °C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Rozmery (VxHxŠ): 85x69x70 mm

Spíňa normu: STN EN 61008, STN EN 60898- 1

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
	25 A 2CSF204002R1250
	63 A 2CSF204002R1630

