

Prúdový chránič FH200, trojfázový

Kód produktu 2CSF204002R1630

Typové číslo FH204 AC-63/0,03

Variant 63 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad FH200 (pre domové inštalácie).

Počet modulov: 4

Menovitý prúd: & nbsp; 63 A

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA

Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Nie

Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

teplota okolia: -5 ... + 40 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm² < BR > Uťahovací moment:
2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²



Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (VxHxŠ): 85x69x70 mm

Spĺňa normu: STN EN 61008, STN EN 60898-1

ĎALŠIE VARIANTY

| | Variant | Kód produktu |
|--|---------|-----------------|
|  | 25 A | 2CSF204002R1250 |
|  | 40 A | 2CSF204002R1400 |