

Prúdový chránič F200, jednofázový

Kód produktu 2CSF202101R1250
Typové číslo F202 A-25/0,03
Variant 25 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad F200

Počet modulov: 2
Menovitý prúd: 25 A
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: A
Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 10 kA
Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
teplota okolia: -5 ... + 40 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm²
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (VxHxŠ): 85x69x35 mm
Spíňa normu: STN EN 61008-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
---------	--------------



40 A	2CSF202101R1400
------	-----------------