

Prúdový chránič F200, trojfázový

Kód produktu 2CSF204001R1250

Typové číslo F204 AC-25/0,03

Variant 25 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
 Rad F200
 Počet modulov: 4
 Menovitý prúd: 25 A
 Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
 Typ: AC
 Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 10 kA
 Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Áno
 Indikátor polohy kontaktov: Áno
 Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A
 Menovité napätie: 230/400 V AC
 Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
 Stupeň krytia: IP20
 teplota okolia: -5 ... + 40 ° C
 Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
 Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm²
 Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²
 Uťahovací moment: 2,8 Nm
 Max. prierez prípojnic: 10 mm²
 Montážna poloha: ľubovoľná
 Napájacia strana: ľubovoľná
 Rozmery (VxHxŠ): 85x69x70 mm
 Spíňa normu: STN EN 61008-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 40 A	2CSF204001R1400
 63 A	2CSF204001R1630

