

# Prúdový chránič F200, trojfázový

**Kód produktu** 2CSF204101R1630

**Typové číslo** F204 A-63/0,03

**Variant** 63 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad F200

Počet modulov: 4

Menovitý prúd: 63 A

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: A

Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 10 kA

Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Áno

Indikátor polohy kontaktov: Áno

Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

teplota okolia: -5 ... + 40 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (VxHxŠ): 85x69x70 mm

Spĺňa normu: STN EN 61008-1

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
	25 A 2CSF204101R1250
	40 A 2CSF204101R1400

