

Kombinácia Istič/chránič DS200, jednofázový

Kód produktu 2CSR255080R1105

Typové číslo DS201 B10 AC30

Variant 10 A



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200

Počet modulov: 2
Menovitý prúd: 10 A
Vypínacia charakteristika: B
Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: AC
možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... +55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm²
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (VxHxŠ): 85x69x35 mm
Spĺňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 16 A	2CSR255080R1165