

# Kombinácia Istič/chránič DS201, jednofázový

**Kód produktu** 2CSR255080R1105

**Typové číslo** DS201 B10 AC30

**Variant** 10 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad DS200

Počet modulov: 2

Menovitý prúd: 10 A

Vypínacia charakteristika: B

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno

Indikátor polohy kontaktov: Áno

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 ... +55 °C

Skladovacia teplota: -40 ... +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2, 8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (VxHxŠ): 85x69x35 mm

Spĺňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1

## ĎALŠIE VARIANTY

**Variant**

**Kód produktu**



16 A

2CSR255080R1165