

# Kombinácia Istič/chránič DS200, trojfázový

**Kód produktu** 2CSR254001R1165

**Typové číslo** DS204 AC-B16/0,03

**Variant** 16 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad DS200

Počet modulov: 4

Menovitý prúd: 16 A

Vypínacia charakteristika: B

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno

Indikátor polohy kontaktov: Áno

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 ... +55 °C

Skladovacia teplota: -40 ... +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2, 8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (VxHxŠ): 85x69x105 mm

Spíňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 20 A	2CSR254001R1205
 25 A	2CSR254001R1255
 32 A	2CSR254001R1325



20 A

2CSR254001R1205



25 A

2CSR254001R1255



32 A

2CSR254001R1325