

Kombinácia Istič/chránič DS200, trojfázový

Kód produktu 2CSR254001R1255

Typové číslo DS204 AC-B25/0,03

Variant 25 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200

Počet modulov: 4

Menovitý prúd: 25 A

Vypínacia charakteristika: B

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC< BR> Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno

Indikátor polohy kontaktov: Áno

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: - 25 ... + 55 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²

Uťahovací moment : 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (VxHxŠ): 85x69x105 mm

Spĺňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 16 A	2CSR254001R1165
 20 A	2CSR254001R1205
 32 A	2CSR254001R1325



16 A

2CSR254001R1165



20 A

2CSR254001R1205



32 A

2CSR254001R1325