

# Zvodič prepätia OVR, typ T2

**Kód produktu** 2CTB815704R1200  
**Typové číslo** OVR T2 40-275s P QS  
**Variant** L1



## POPIS

Zvodič prepätia OVR s technológiou QS  
 System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Technológia: Varistor

S výmenným modulom: Áno

S bezpečnostnou rezervou: Nie

S pomocným kontaktom: Nie

Indikátor konca životnosti s technológiou QS: Áno

Typ zvodiča prepätia: T2< BR> Počet modulov: &nbsp;3 (L1)

Impulzný prúd Iimp (10/350): &nbsp;40 kA

Maximálny impulzný zvodový prúd I<sub>max</sub> (8/20): 80 kA

Menovitý impulzný zvodový prúd I<sub>n</sub>: 20 kA

Ochranná úroveň Up: 1,25 kV

Menovité napätie Un: 230/400 V AC

Maximálne trvalé pracovné napätie Uc: 275 V

Teplota okolia : -40 ... + 80 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 80 ° C

Pripojenie pevného Cu vodiča: max. 50 mm<sup>2</sup>






Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment : 3,5 Nm

Krytie: IP20

Spíňa normu: STN EN 61643-11

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 L1, L2, L3	2CTB803873R2400
 L1, L2, L3	2CTB815704R1800
 L1, L2, L3, N	2CTB803973R1100
 L1, L2, L3, L4	2CTB803873R5600
 L1, L2, L3, L4	2CTB815704R2300