

# Zvodič prepätia OVR,typ T2

**Kód produktu** 2CTB803972R1100  
**Typové číslo** OVR T2 1N 40-275 P QS  
**Variant** L1,N



## POPIS

Zvodič prepätia OVR s technológiou QS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Technológia: Varistor

S výmenným modulom: Áno

S bezpečnostnou rezervou: Nie

S pomocným kontaktom: Nie

Indikátor konca životnosti s technológiou QS: Áno

Typ zvodiča prepätia: T2

Počet modulov: 2 (L1,N)

Impulzný prúd  $I_{imp}$  (10/350): 40 kA

Maximálny impulzný zvodový prúd  $I_{max}$  (8/20): 80 kA

Menovitý impulzný zvodový prúd  $I_n$ : 20 kA

Ochranná úroveň  $U_p$ : 1,25 kV

Menovité napätie  $U_n$ : 230/400 V AC

Maximálne trvalé pracovné napätie  $U_c$ : 275 V

Teplota okolia: -40...+80 °C

Skladovacia teplota: -40...+80 °C

Pripojenie tuhého Cu vodiča: max. 50 mm<sup>2</sup>

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 3,5 Nm

Krytie: IP20

Spíňa normu: ČSN EN 61643-11

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant                                                                                              | Kód produktu    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  L1               | 2CTB803871R2300 |
|  L1              | 2CTB815704R1200 |
|  L1, L2, L3     | 2CTB803873R2400 |
|  L1, L2, L3     | 2CTB815704R1800 |
|  L1, L2, L3, N  | 2CTB803973R1100 |
|  L1, L2, L3, L4 | 2CTB803873R5600 |
| L1, L2, L3, L4                                                                                       | 2CTB815704R2300 |