

# Odpínač SHD200, jednofázový

**Kód produktu** 2CDD271111R0025

**Typové číslo** SHD201/25

**Variant** 25 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad SHD200 (pre domové inštalácie).

Menovitý prúd: &nbsp; 25 A

Počet fáz (modulov): 1

Rozmery odpínača (VxHxŠ): 85x69x17,5mm

Menovité napätie: 240 V AC, 60 V DC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2 Nm




Montážna poloha: 1

Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Nie, len zámok a prípojnice

Spĺňa normu: STN EN 60947-3

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	16 A	2CDD271111R0016
	32 A	2CDD271111R0032
	40 A	2CDD271111R0040
	50 A	2CDD271111R0050
	63 A	2CDD271111R0063