

Odpínač SHD200, trojfázový

Kód produktu 2CDD273111R0016

Typové číslo SHD203/16

Variant 16 A



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SHD200 (pre domové inštalácie).

Menovitý prúd: 16 A

Počet fáz (modulov): 3

Rozmery odpínača (VxHxŠ): 85x69x52,5mm

Menovité napätie: 415 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2 Nm

Montážna poloha: 1

Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Nie, len zámok a prípojnice

Spíňa normu: STN EN 60947-3

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 25 A	2CDD273111R0025
 32 A	2CDD273111R0032
 40 A	2CDD273111R0040
 50 A	2CDD273111R0050
 63 A	2CDD273111R0063