

Odpínač SHD200, trojfázový

Kód produktu 2CDD273111R0050

Typové číslo SHD203/50

Variant 50 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SHD200 (pre domové inštalácie).

Menovitý prúd: 50 A

Počet fáz (modulov): 3

Rozmery odpínača (VxHxŠ): 85x69x52,5mm

Menovité napätie: 415 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2 Nm

Montážna poloha: 1

Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Nie, len zámok a prípojnice

Spíňa normu: STN EN 60947-3

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  16 A | 2CDD273111R0016 |
|  25 A | 2CDD273111R0025 |
|  32 A | 2CDD273111R0032 |
|  40 A | 2CDD273111R0040 |
|  63 A | 2CDD273111R0063 |