

# Odpínač SHD200, trojfázový

**Kód produktu** 2CDD273111R0063

**Typové číslo** SHD203/63

**Variant** 63 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad SHD200 (pre domové inštalácie).

Menovitý prúd: 63 A

Počet fáz (modulov): 3

Rozmery odpínača (VxHxŠ): 85x69x52,5mm

Menovité napätie: 415 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2 Nm

Montážna poloha: 1

Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Nie, len zámok a prípojnice

Spíňa normu: STN EN 60947-3

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
	16 A 2CDD273111R0016
	25 A 2CDD273111R0025
	32 A 2CDD273111R0032
	40 A 2CDD273111R0040
	50 A 2CDD273111R0050