

Odpínač SD200, jednofázový

Kód produktu 2CDD281101R0063

Typové číslo SD201/63

Variant 63 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SD200

Menovitý prúd: 63 A

Počet fáz (modulov): 1

Indikátor reálne polohy kontaktov: Áno< BR> Rozmery odpínača (VxHxŠ):
85x69x17,5mm

Menovité napätie: 253 V AC, 60 V DC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 ... +55 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm²

Uťahovací moment: 2 , 8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10mm²

Montážna poloha: 1

Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Áno

Spíňa normu: STN EN 60947-3

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 16 A	2CDD281101R0016
 25 A	2CDD281101R0025
 32 A	2CDD281101R0032
 40 A	2CDD281101R0040
 50 A	2CDD281101R0050