

Odpínač SD200, trojfázový

Kód produktu 2CDD283101R0016

Typové číslo SD203/16

Variant 16 A



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SD200

Menovitý prúd: 16 A

Počet fáz (modulov): 3

Indikátor reálnej polohy kontaktov: Áno< BR> Rozmery odpínača (VxHxŠ):
88x69x52,5mm

Menovité napätie: 440 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm²

Uťahovací moment: 2,8 nm

Max. prierez prípojnic: 10mm²

Montážna poloha: 1

Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Áno

Spíňa normu: STN EN 60947-3

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
	25 A 2CDD283101R0025
	32 A 2CDD283101R0032
	40 A 2CDD283101R0040
	50 A 2CDD283101R0050
	63 A 2CDD283101R0063

