

Odpínač SD200, trojfázový

Kód produktu 2CDD283101R0050

Typové číslo SD203/50

Variant 50 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SD200

Menovitý prúd: 50 A

Počet fáz (modulov): 3

Indikátor reálne polohy kontaktov: áno

Rozmery odpínača (VxHxŠ): 88x69x52,5mm

Menovité napätie: 440 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 ... +55 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm²

Uťahovací moment: 2 , 8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10mm²

Montážna poloha: 1

Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-3

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	16 A	2CDD283101R0016
	25 A	2CDD283101R0025
	32 A	2CDD283101R0032
	40 A	2CDD283101R0040
	63 A	2CDD283101R0063