

# Odpínač SD200, trojfázový

**Kód produktu** 2CDD283101R0063

**Typové číslo** SD203/63

**Variant** 63 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad SD200

Menovitý prúd: &nbsp; 63 A

Počet fáz (modulov): 3

Indikátor reálne polohy kontaktov: áno

Rozmery odpínača (VxHxŠ): 88x69x52,5mm

Menovité napätie: &nbsp; 440 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 ... +55 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2 , 8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: 1

Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-3

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	16 A	2CDD283101R0016
	25 A	2CDD283101R0025
	32 A	2CDD283101R0032
	40 A	2CDD283101R0040
	50 A	2CDD283101R0050