

# Spínač ovládací

**Kód produktu** 2CCA703060R0001

**Typové číslo** E218-16-22

**Variant** 2NO/2NC



---

## POPIS

---

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rad E218

Počet pólov (modulov): 1

Menovitý prúd: 16 A

Kontakty: 2NO + 2NC

Menovité napätie: 250 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C

Pripojenie: od 1 x 1 mm<sup>2</sup> do 1 x 6 mm<sup>2</sup>, alebo 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, tuhé vodiče;

od 1x 0,75 mm<sup>2</sup> do 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> ohybné vodiče s koncovkou

objímkou alebo kolíkovým zakončením vodiča

Uťahovací moment : 1,5 Nm

Rozmery (VxHxŠ): 85x68x18 mm