

# Stýkač inštalačný

**Kód produktu** 1SBE121111R0620

**Typové číslo** ESB20-20N-06

**Variant** 2NO



## POPIS

System pro M compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rad ESB..N.

Počet pólov: 2 EU Počet modulov: 1

Kontakty: 2NO

Bezhlučná cievka.

Menovitý prúd: 20 A (AC-1/AC-7a)

Menovité napätie: 220 V DC, 250 V AC

Ovládacie napätie cievky: 230 V AC

Menovitá frekvencia: DC, 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 ° C


Skladovacia teplota: -40 až +80 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 10 mm<sup>2</sup>

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 6 mm<sup>2</sup>

Rozmery (V x H x Š): 86 x 65 x 18 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	4NO	1SAE231111R0640