

Stýkač inštalačný

Kód produktu 1SAE231111R0640

Typové číslo ESB25-40N-06

Variant 4NO



POPIS

System pro M compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rad ESB..N.

Počet pólov: 4 EU Počet modulov: 2

Kontakty: 4NO

Bezhlučná cievka.

Menovitý prúd: 25 A (AC-1/AC-7a)

Menovité napätie: 220 V DC, 250 V AC

Ovládacie napätie cievky: 230 - 240 V AC/DC

Menovitá frekvencia : DC, 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

teplota okolia: -25 až +55 ° C

Skladovacia teplota: -40 až +80 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 10 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 10 mm²

Rozmery (V x H x Š): 86 × 65 × 36 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
---------	--------------



2NO

1SBE121111R0620