

Stýkač inštalačný

Kód produktu 1SAE231111R0604

Typové číslo ESB25-04N-06

Variant 4 NC



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad ESB..N.

Počet pólov: 4
Počet modulov: 2
Kontakty: 4NC
Bezhluchná cievka.

Menovitý prúd: 25 A (AC-1/AC-7a)
Ovládacie napätie cievky: 230 ... 240V AC/DC
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota: -40 až +80 °C
Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 10 mm²
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 6 mm²
Rozmery (V x H x Š): 86 x 65 x 36 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 2NC + 2NO	1SAE231111R0622
 3NO + 1NC	1SAE231111R0631
 1NO + 3NC	1SAE231111R0613
 2NO	1SBE111111R0120
 2NO	1SBE111111R0620
 2NO	1SBE121111R0620
 4NO	1SAE231111R0640