

# Stýkač inštalačný

**Kód produktu** 1SAE231111R0622

**Typové číslo** ESB25-22N-06

**Variant** 2NC + 2NO



## POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad ESB..N.

Počet pólov: 4

Počet modulov: 2

Kontakty: 2NC + 2NO

Bezhlučná cievka.

Menovitý prúd: 25 A (AC-1/AC-7a)

Ovládacie napätie cievky: 230 ... 240V AC/DC

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 až +80 °C

Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 10 mm<sup>2</sup>

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 6 mm<sup>2</sup>

Rozmery (V x H x Š): 86 x 65 x 36 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
4 NC	1SAE231111R0604
3NO + 1NC	1SAE231111R0631
1NO + 3NC	1SAE231111R0613
2NO	1SBE111111R0120
2NO	1SBE111111R0620
2NO	1SBE121111R0620
4NO	1SAE231111R0640