

Stýkač inštalačný

Kód produktu 1SAE231111R0613

Typové číslo ESB25-13N-06

Variant 1NO + 3NC



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad ESB..N.

Počet pólov: 4

Počet modulov: 2

Kontakty: 1NO + 3NC

Bezhluchná cievka.

Menovitý prúd: 25 A (AC-1/AC-7a)

Ovládacie napätie cievky: 230 ... 240V AC/DC

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 až +80 °C

Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 10 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 6 mm²

Rozmery (V x H x Š): 86 x 65 x 36 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 4 NC	1SAE231111R0604
 2NC + 2NO	1SAE231111R0622
 3NO + 1NC	1SAE231111R0631
 2NO	1SBE111111R0120
 2NO	1SBE111111R0620
 2NO	1SBE121111R0620
 4NO	1SAE231111R0640