

Spínač časový

Kód produktu 1SVR500020R0000

Typové číslo CT-MFD.12

Variant elektromechanický 1CO



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rad CT-D

Časový rozsah: 0,05s -100h v 7 rozsahoch

Počet modulov: 1

Menovitý zatažovací prúd kontaktov: 6 A (AC-12 pri 230V AC); 3A (AC-15 pri 230V AC)

Kontakt: 1 CO

Napájacie napätie: duálny 24-240V AC, 24-48V DC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz alebo DC

Časové funkcie: ON-delay, OFF delay, Impulse - ON, Impulse - OFF, Flasher with ON, Flasher with OFF, Pulse former, Pulse generator, štar-delta changer

Stupeň krytia: IP50 púzdro, IP20 svorky

Teplota okolia: -20 ... + 60 ° C

Skladovacia teplota: -40 ... + 85 ° C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 2x 0,5 -1,5mm², 1x 0,5 - 4mm²

pripojenie pružného Cu vodiča: max. 2x 0,5 - 1,5mm², 1x 0,5 - 4mm²

Rozmery (VxHxŠ): 70x58x17,5 mm