

# Prepínač striedavý IP 44, zapustený

**Kód produktu** 3558A-06940 B

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 6 (1)

**Variant** biela



## POPIS







10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 slonová kosť	3558A-06940 C
 šedá	3558A-06940 S
 běžová	3558A-06940 D
 hnedá	3558A-06940 H
 vresová červená	3558A-06940 R2
 dymová šedá	3558A-06940 S2