

Prepínač striedavý IP 44, zapustený

Kód produktu 3558A-06940 C

Dizajn Tango®

Radenie 6 (1)

Variant slonová kosť



POPIS







10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3558A-06940 B
 šedá	3558A-06940 S
 béžová	3558A-06940 D
 hnedá	3558A-06940 H
 vresová červená	3558A-06940 R2
 dymová šedá	3558A-06940 S2