

# Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený

**Kód produktu** 3558A-80920 D

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 1/0, 1/0So

**Variant** béžová

**Status** Výbeh



## POPIS

10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).







Prístroj spíňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela	3558A-80920 B
	slonová kosť	3558A-80920 C
	šedá	3558A-80920 S
	hnedá	3558A-80920 H
	vresová červená	3558A-80920 R2
	dymová šedá	3558A-80920 S2