

Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený

Kód produktu 3558A-80920 H

Dizajn Tango®

Radenie 1/0, 1/0So

Variant hnedá

Status Výbeh



POPIS

10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).







Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3558A-80920 B
 slonová kosť	3558A-80920 C
 šedá	3558A-80920 S
 béžová	3558A-80920 D
 vresová červená	3558A-80920 R2
 dymová šedá	3558A-80920 S2