


Prepínač striedavý IP 44, zapustený

Kód produktu 3558E-A06940 01

Dizajn Time®, Element®

Radenie 6 (1)

Variant biela / ľadová biela



POPIS


10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / biela	3558E-A06940 03