


# Prepínač striedavý IP 44, zapustený

**Kód produktu** 3558E-A06940 01

**Dizajn** Time®, Element®

**Radenie** 6 (1)

**Variant** biela / ľadová biela



## POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / biela	3558E-A06940 03
 titánová	3558E-A06940 08
 šampanská	3558E-A06940 33