

Prepínač krížový IP 44, zapustený

Kód produktu 3558E-A07940 33

Dizajn Time®

Radenie 7

Varianta šampanská



POPIS

10 AX, 250 V AC




Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3558E-A07940 01
 biela / biela	3558E-A07940 03
 titánová	3558E-A07940 08