

# Prepínač striedavý IP 44, s čírym priezorom

**Kód produktu** 3553-25922 B

**Dizajn** Praktik

**Radenie** 6S, 6So (1S, 1So)

**Variant** biela



## POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.

Spodnú časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá	3553-25922 S
	běžová	3553-25922 D
	hnedá	3553-25922 H