

# Prepínač striedavý dvojitý IP 44

**Kód produktu** 3553-52929 B

**Dizajn** Praktik

**Radenie** 6+6 (6+1)

**Variant** biela



## POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.

Spodnú časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá	3553-52929 S
	běžová	3553-52929 D
	hnedá	3553-52929 H