

Prepínač striedavý dvojitý IP 44

Kód produktu 3553-52929 H

Dizajn Praktik

Radenie 6+6 (6+1)

Varianta hnedá



POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.

Spodná časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela	3553-52929 B
	šedá	3553-52929 S
	béžová	3553-52929 D