

Ovládač zapínací IP 44, s čírym priezorom

Kód produktu 3553-91922 B

Dizajn Praktik

Radenie 1/0S, 1/0So, 1/0

Variant biela



POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.

10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.



Spodnú časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá	3553-91922 S
	běžová	3553-91922 D
	hnedá	3553-91922 H