

# Prepínač striedavý IP 54, pre priebežnú montáž

**Kód produktu** 3559N-C06540 B

**Dizajn** Variant+

**Radenie** 6

**Variant** biela, bezskrútkové svorky



## POPIS


10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá, bezskrútkové svorky	3559N-C06540 S
	biela	3558N-C06540 B
	šedá	3558N-C06540 S