

Prepínač striedavý IP 54, pre priebežnú montáž

Kód produktu 3559N-C06540 B

Dizajn Variant+

Radenie 6

Variant biela, bezskrútkové svorky



POPIS


10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 šedá, bezskrútkové svorky	3559N-C06540 S
 biela	3558N-C06540 B
 šedá	3558N-C06540 S