

Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom

Kód produktu 3558N-C25511 B

Dizajn Variant+

Radenie 6S, 6So (1S, 1So)

Variant biela



POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela, bezskrutkové svorky	3559N-C25511 B
	šedá, bezskrutkové svorky	3559N-C25511 S
	šedá	3558N-C25511 S