

# Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom

**Kód produktu** 3559N-C25511 B

**Dizajn** Variant+

**Radenie** 6S, 6So (1S, 1So)

**Variant** biela, bezskrútkové svorky



## POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrútkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktná žiarivka alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 šedá, bezskrútkové svorky	3559N-C25511 S
 modrá, bezskrútkové svorky	3559N-C25511 M
 biela	3558N-C25511 B
 šedá	3558N-C25511 S
 modrá	3558N-C25511 M