

Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom

Kód produktu 3559N-C25511 S

Dizajn Variant+

Radenie 6S, 6So (1S, 1So)

Variant šedá, bezskrútkové svorky



POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrútkami.


Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Ak je v spínači osadená orientačné dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktná žiarivka alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela, bezskrútkové svorky	3559N-C25511 B
	biela	3558N-C25511 B
	šedá	3558N-C25511 S