

# Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom a popisovým poľom

**Kód produktu** 3558N-C25512 B

**Dizajn** Variant+

**Radenie** 6S, 6So (1S, 1So)

**Variant** biela



## POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED ), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela, bezskrutkové svorky	3559N-C25512 B
	šedá, bezskrutkové svorky	3559N-C25512 S
	šedá	3558N-C25512 S