

Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom a popisovým poľom

Kód produktu 3558N-C25512 B

Dizajn Variant+

Radenie 6S, 6So (1S, 1So)

Variant biela



POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.
10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|----------------|
|  biela, bezskrutkové svorky | 3559N-C25512 B |
|  šedá, bezskrutkové svorky | 3559N-C25512 S |
|  šedá | 3558N-C25512 S |