

Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom a popisovým poľom

Kód produktu 3558N-C25512 S

Dizajn Variant+

Radenie 6S, 6So (1S, 1So)

Variant šedá



POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejkvku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejkvka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela, bezskrutkové svorky	3559N-C25512 B
	šedá, bezskrutkové svorky	3559N-C25512 S
	biela	3558N-C25512 B