

# Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom a popisovým poľom

**Kód produktu** 3559N-C25512 B  
**Dizajn** Variant+  
**Radenie** 6S, 6So (1S, 1So)  
**Variant** biela, bezskrútkové svorky



## POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejivku.  
10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.




Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktná žiarivka alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá, bezskrútkové svorky	3559N-C25512 S
	biela	3558N-C25512 B
	šedá	3558N-C25512 S