

Prepínač striedavý IP 54, s čírym priezorom a popisovým poľom

Kód produktu 3559N-C25512 B

Dizajn Variant+

Radenie 6S, 6So (1S, 1So)

Variants biela, bezskrútkové svorky



POPIS

so svorkou N

Pre radenie So/S je nutné použiť orientačnú/signalizačnú tlejvku.
10 AX, 250 V AC




Upevnenie skrutkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktná žiarivka alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejvka ani LED nie je súčasťou spínača.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variants	Kód produktu
	šedá, bezskrútkové svorky	3559N-C25512 S
	modrá, bezskrútkové svorky	3559N-C25512 M
	biela	3558N-C25512 B
	šedá	3558N-C25512 S
	modrá	3558N-C25512 M