

# Prepínač krížový IP 54, s čírym priezorom

**Kód produktu** 3558N-C07511 S

**Dizajn** Variant+

**Radenie** 7So, 7

**Variant** šedá



## POPIS

Pre radenie So je nutné použiť orientačnú tlejivku.  
10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Ak je v spínači osadená Orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktná žiarivka alebo LED ), môže dochádzať k jej blikaniu.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela, bezskrutkové svorky	3559N-C07511 B
 šedá, bezskrutkové svorky	3559N-C07511 S
 biela	3558N-C07511 B